


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



M-40
BUS
De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993





Pot.vrij contact tbv deur opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer
1	19A
2	19B
3	19C
4	19D
5	19E
6	19F
7	19G
8	19H
9	21A
10	21B
11	21C
12	21D
13	21E
14	21F
15	21G
16	21H
17	22A
18	23B
19	23C
20	23D

nelec
INTERCOM MADE EASY